


**SNMG 150608, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251230 HB7140-1
GTIN	4045197928160
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 150608 HB7140-1 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	5,25 mm
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,55 mm

Łamacz wiórów	VM
Gatunek	HB7140-1
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia