


**SNMG 150612, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251232 HB7140-1
GTIN	4045197928184
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 150612 HB7140-1 promień naroża: 1,2 mm

Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
promień naroża	1,2 mm
Łamacz wiórów	VM
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,8 mm

Gatunek	HB7140-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,25 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 150612
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia