


CNMM 160616, Gatunek: HB7140-1

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250460 HB7140-1
GTIN	4045197928085
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMM 160616 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VR

głębokość skrawania a_p : 2 - 8 mm

posuw f : 0,2 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 180 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	2 - 8 mm
promień naroża	1,6 mm
liczba wymian	4
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	5,5 mm
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 180 m/min

Łamacz wiórów	VR
Gatunek	HB7140-1
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	1,05 mm
posuw f	0,2 - 0,8 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	001
Materiał ostrza 	HM
Seria	Wytaczaki
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 160616
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,