

**CNMG 120416, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250328 HB7140-1
GTIN	4045197927989
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120416 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 210 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
promień naroża	1,6 mm
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	1,05 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	4,25 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągle
Łamacz wiórów	VG

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 210 m/min
Gatunek	HB7140-1
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
liczba wymian	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	001
Materiał ostrza 	HM
Seria	Wytaczaki
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120416
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,