


CNMG 160616, Gatunek: HB7140-1

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250338 HB7140-1
GTIN	4045197928009
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 160616 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 210 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
Gatunek	HB7140-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
liczba wymian	4
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
promień naroża	1,6 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 210 m/min
Łamacz wiórów	VG
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	001
Materiał ostrza 	HM
Seria	Wytaczaki
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160616
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,