

3M**Taśmy ścierne (A) 237AA Trizact™, 40×815 mm, ziarnistość: 600**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	558465 600
GTIN	2050001747990
Klasa artykułu	53M

Opis

Wykonanie:

Ziarno o strukturze ostrosłupowej (A), wynikającej ze ściśle uporządkowanej, trójwymiarowej struktury małych cząstek tlenku aluminium. Przy szlifowaniu odsłaniają się wciąż nowe warstwy ścierniwa - aż do podłoża tkaninowego (tkanina X).

Zastosowanie:

Do uszlachetniania i wykańczania. W celu zapewnienia **stałych wyników dokładnego szlifowania** wszystkich stali, również chromoniklowych oraz stopów kobaltu, niklu i tytanu.

wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane po uzgodnieniu. Obowiązują minimalne zamówienia, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym spoiwem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. nr 568526 i nast.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

3M oznaczenie ziarnistości: A30

Opis techniczny

ziarnistość	600
-------------	-----

3M oznaczenie ziarnistości	A30
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ścierniej	40 mm
długość taśmy ścierniej	815 mm
Atrybut nazwy produktu	40×815 mm
oznaczenie producenta	237AA Trizact™