

**CNMG 190616, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250341 HB7120-1
GTIN	4045197928016
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 190616 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

Opis techniczny

liczba wymian	4
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VG
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HB7120-1

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
promień naroża	1,6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	001
Materiał ostrza 	HM
Seria	Wytaczaki
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190616
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,