

Garant**CNMG 190624, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250176 HB7120-1
GTIN	4045197927958
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 190624 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	1,6 mm
promień naroża	2,4 mm
Łamacz wiórów	VM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,

Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HB7120-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190624
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia