

Garant**CNMG 190624, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250343 HB7120-1
GTIN	4045197928030
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 190624 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mmposuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	2,4 mm
Łamacz wiórów	VG
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Gatunek	HB7120-1
Zastosowanie główne	M

głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190624
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia