

**DNMG 150408, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250672 HB7120-1
GTIN	4045197928641
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150408 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
liczba wymian	4
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	3,75 mm
Gatunek	HB7120-1

Łamacz wiórów	VS
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	100
Materiał ostrza 	HM
Seria	Wytaczaki
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110404