

**DNMG 150404, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250670 HB7140-1
GTIN	4045197928634
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DNMG 150404 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 260 m/min**Opis techniczny**

Materiał ostrza &nbsp;	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	100
promień naroża	0,4 mm
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	HB7140-1
Zastosowanie główne	M

Warunki skrawania	lekko nieciągłe
liczba wymian	4
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 260 m/min
Łamacz wiórów	VS
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150404
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,