

3M**Taśmy ścierne (A) 237AA Trizact™, 150×2000 mm, ziarnistość: 280**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	558475 280
GTIN	4046719067725
Klasa artykułu	53M

Opis

Wykonanie:

Ziarno o strukturze ostrosłupowej (A), wynikającej ze ściśle uporządkowanej, trójwymiarowej struktury małych cząstek tlenku aluminium. Przy szlifowaniu odsłaniają się wciąż nowe warstwy ścierniwa - aż do podłoża tkaninowego (tkanina X).

Zastosowanie:

Do uszlachetniania i wykańczania. W celu zapewnienia **stałych wyników dokładnego szlifowania** wszystkich stali, również chromoniklowych oraz stopów kobaltu, niklu i tytanu.

wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane po uzgodnieniu. Obowiązują minimalne zamówienia, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym spoiwem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. nr 568526 i nast.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

3M oznaczenie ziarnistości: A65

Opis techniczny

3M oznaczenie ziarnistości	A65
----------------------------	-----

ziarnistość	280
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ściernej	150 mm
długość taśmy ściernej	2000 mm
Atrybut nazwy produktu	150×2000 mm
oznaczenie producenta	237AA Trizact™