

Garant
Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/12 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260000 20/12
GTIN	4045197929181
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 20/12 mm kod ISO uchwytu: SCSCR/L 2020K12
 pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 1204..
 Szerokość funkcjonalna L₄: 25 mm
 długość główki L₁: 24 mm
 długość całkowita L: 126 mm
 śruby mocujące: 269028 20

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 20
długość całkowita L	126 mm
wielk. płytki	12 mm
Wielkość chwytu	20 mm
płytki podporowa	269005 6
długość główki L ₁	24 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 1204..
śruba do płytki podporowej	269013 5
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
kod ISO uchwytu	SCSCR/L 2020K12
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610

chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
rodzaj chwytu	Główce skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269400
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 2	269028 2