

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/09 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260001 16/09
GTIN	4045197929259
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 16/09 mm kod ISO uchwytu: SCSCR/L 1616H09
pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 09T3..
Szerokość funkcjonalna L₄: 20 mm
długość główki L₁: 20 mm
długość całkowita L: 101 mm
śruby mocujące: 269028 2

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	SCSCR/L 1616H09
płytki podporowa	269005 1
śruby mocujące	269028 2
wielk. płytki	9 mm
Wielkość chwytu	16 mm
długość całkowita L	101 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 09T3..
długość główki L ₁	20 mm
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610

chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
rodzaj chwytu	Główce skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269400
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 2	269028 2
Zestaw noży chwyt / wielkość płytki 16 mm	265111 16