

**Garant****Wózki platformowe z pałakiem do pchania T3, Typ: T34****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918520 T34
GTIN	4045197611895
Klasa artykułu	91T

**Opis****Wykonanie:**

1 powierzchnia ładunkowa.<br>Spawana konstrukcja stalowa, platforma **z płyty drewnopodobnej**, o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania. Uchwyt z powłoką Haptoprene® z odpornego na uderzenia polipropylenu. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie pełne, piasty na łożyskach rolkowych.

**Norma:****EN 1757-3****Wyp. dodatkowe:**

Ścianka perforowana nr 918580. Nie wchodzi do zakresu dostawy.

**Powłoka lakiernicza:**

Srebrna, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

wysokość: 990 mm

szerokość: 1120 mm

głębokość: 609 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 600 mm

wys. powierzchni załadunkowej: 270 mm

## Opis techniczny

nośność	500 kg
szerokość powierzchni ładunkowej	1000 mm
wys. powierzchni załadunkowej	270 mm
masa	34,4 kg
Ø koła	200 mm
wysokość	990 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
materiał kółka	ogumienie pełne
szerokość	1120 mm
norma	EN 1757-3
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
typ	T34
głębokość	609 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	600 mm
Rodzaj produktu	Wózek z pałakiem do pchania

---

## Akcesoria

Ścianki z blachy perforowanej, do przykręcania Typ SP4	918580 SP4
Pulpit z zaciskiem do wózków stołowych	918581