

Garant**Wózki platformowe z pałakiem do pchania T3, Typ: T36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918520 T36
GTIN	4045197612106
Klasa artykułu	91T

Opis**Wykonanie:**

1 powierzchnia ładunkowa.
Spawana konstrukcja stalowa, platforma **z płyty drewnopodobnej**, o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania. Uchwyt z powłoką Haptoprene® z odpornego na uderzenia polipropylenu. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie pełne, piasty na łożyskach rolkowych.

Norma:**EN 1757-3****Wyp. dodatkowe:**

Ścianka perforowana nr 918580. Nie wchodzi do zakresu dostawy.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

wysokość: 990 mm

szerokość: 1120 mm

głębokość: 709 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 700 mm

wys. powierzchni załadunkowej: 270 mm

Opis techniczny

norma	EN 1757-3
szerokość powierzchni ładunkowej	1000 mm
typ	T36
masa	34 kg
liczba kółek stałych bez hamulca	2
nośność	500 kg
wys. powierzchni załadunkowej	270 mm
materiał kółka	ogumienie pełne
szerokość	1120 mm
wysokość	990 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
Ø koła	200 mm
głębokość	709 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	700 mm
Rodzaj produktu	Wózek z pałakiem do pchania

Akcesoria

Pulpit z zaciskiem do wózków stołowych	918581
Ścianki z blachy perforowanej, do przykręcania Typ SP5	918580 SP5