

Garant**Wózki stołowe T5, Typ: T56****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918530 T56
GTIN	4045197611857
Klasa artykułu	91T

Opis**Wykonanie:**

2 powierzchnie ładunkowe
Spawana konstrukcja stalowa, platforma **z płyty drewnopodobnej**, o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania. Uchwyt z powłoką Haptoprene® z odpornego na uderzenia polipropylenu. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie pełne, piasty na łożyskach rolkowych.

Norma:**EN 1757-3****Wyp. dodatkowe:**

Przegroda nr 918570; ścianka perforowana nr 918580. Nie wchodzi w zakres dostawy.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 1020 mm

szerokość: 1130 mm

głębokość: 609 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 600 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 195 mm

Opis techniczny

szerokość	1130 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	1000 mm
głębokość	609 mm
materiał kółka	ogumienie pełne
masa	42 kg
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
norma	EN 1757-3
typ	T56
Ø koła	125 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	195 mm
wysokość	1020 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
wysokość półki górnej	850 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	600 mm
nośność półki górnej	80 kg
Nośność maksymalna	250 kg
Rodzaj produktu	Wózek stołowy

Akcesoria

Ścianki z blachy perforowanej, do przykręcania Typ SP3	918580 SP3
Dodatkowa szuflada do wózków stołowych Typ 75	918556 75
Pulpit z zaciskiem do wózków stołowych	918581
Półki pośrednie do wózków stołowych T5 i T7, do przykręcenia głębokość powierzchni ładunkowej 600 mm	918570 600