

**Klucze do nakrętek z otworami z przegubem proste, maks. Ø / Ø nominalna czopu: 200/8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	628800 200/8
GTIN	4020772041113
Klasa artykułu	63Q

Opis**Wykonanie:**

Stal specjalna, szlifowana odpuszczana przy oksydowaniu.
Ze stałymi czopami.

Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

wskazówka:

czopu = nom. czopu 0,1 mm; pole tolerancji h12.

Opis techniczny

długość całkowita	405 mm
Ø nominalna czopu	8 mm
największa Ø	200 mm
regulowany rozstaw czopów a	125 - 200 mm
typ	764C
oznaczenie producenta	764
Rodzaj produktu	Klucze do nakrętek z otworami czołowymi