



Klucze do nakrętek z otworami z przegubem proste, Największa \emptyset / \emptyset nominalna czopu: 200/10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	628800 200/10
GTIN	4020772041120
Klasa artykułu	63Q

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna, szlifowana odpuszczana przy oksydowaniu.
Ze stałymi czopami.

Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

wskazówka:

czopu = nom. czopu 0,1 mm; pole tolerancji h12.
długość całkowita: 405 mm
regulowany rozstaw czopów a: 125 - 200 mm

Opis techniczny

największa \emptyset	200 mm
regulowany rozstaw czopów a	125 - 200 mm
długość całkowita	405 mm
\emptyset nominalna czopu	10 mm
typ	764C