

**fetra**®**Wózek platformowy z pałąkiem do pchania, typ: 2501****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919800 2501
GTIN	4017976025018
Klasa artykułu	96F

**Opis****Wykonanie:**

Spawane z rur i kształtowników stalowych, platformy z płyty drewnopodobnej, powierzchnia z okleiną bukową.

2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi.

**Norma:****EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 990 mm

szerokość: 1125 mm

głębokość: 609 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 600 mm

wys. powierzchni załadunkowej: 270 mm

**Opis techniczny**

norma	EN 1757-3
Ø koła	200 mm
szerokość	1125 mm
nośność	600 kg
materiał kółka	TPE
szerokość powierzchni ładunkowej	1000 mm
wys. powierzchni załadunkowej	270 mm
wysokość	990 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
typ	2501
liczba kółek stałych bez hamulca	2
masa	27 kg
głębokość	609 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	600 mm