



Klucze do nakrętek z otworami z przegubem proste, Największa \emptyset / \emptyset nominalna czopu: 125/7 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 628800 125/7 |
| GTIN | 4020772041090 |
| Klasa artykułu | 63Q |

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna, szlifowana odpuszczana przy oksydowaniu.
Ze stałymi czopami.

Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

wskazówka:

czopu = nom. czopu 0,1 mm; pole tolerancji h12.
długość całkowita: 295 mm
regulowany rozstaw czopów a: 80 - 125 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|-------------|
| \emptyset nominalna czopu | 7 mm |
| długość całkowita | 295 mm |
| największa \emptyset | 125 mm |
| regulowany rozstaw czopów a | 80 - 125 mm |
| typ | 764C |