

Garant**Wózki platformowe T1, Typ: T12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918500 T12
GTIN	4045197612007
Klasa artykułu	91T

Opis**Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa, platforma z **plyty drewnopodobnej**, o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania. Uchwyt z powłoką Haptoprene® z odpornego na uderzenia polipropylenu. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie pełne, piasty na łożyskach rolkowych.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**Srebrna, **lakier proszkowy**.**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

wysokość: 900 mm

szerokość: 860 mm

głębokość: 509 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 600 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 500 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 195 mm

Opis techniczny

typ	T12
masa	15 kg
nośność	250 kg
wysokość	900 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	195 mm
norma	EN 1757-3
szerokość	860 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	600 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
Ø koła	125 mm
materiał kółka	ogumienie pełne
głębokość powierzchni ładunkowej	500 mm
głębokość	509 mm
Rodzaj produktu	Wózek z uchwytem jednoręcznym