



## Osełka do ściernic diamentowych i ściernic z CBN, rodzaj i wielkość ziarna: EK600



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 599800 EK600  |
| GTIN             | 9003170335317 |
| Klasa artykułu   | 53Y           |

### Opis

#### Wykonanie:

Osełki o różnych wymiarach i jednorodnej strukturze.

osełki z **korundu szlachetnego ze spoiwem ceramicznym (zastosowanie standardowe)**.

#### Zastosowanie:

- **ostrzenie (oczyszczanie) ściernic o ścierniwie z diamentu i CBN , po obciążeniu albo podczas szlifowania. W wyniku przemieszczenia spoiwa i odkrycia ziaren, ściernica odzyskuje własności skrawające**
- **zastosowanie ręczne albo stacjonarne na szlifierkach przystosowanych do szlifowania w głębokiego**
- **zalecane szlifowanie na mokro.**

#### wskazówka:

Osełki powinny być przechowywane w środowisku wilgotnym

### Opis techniczny

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Materiały ścierne              | korund szlachetny |
| ziarnistość                    | 600               |
| oznaczenie ziarnistości        | A                 |
| do ściernic o wielkości ziarna | < 46 µm           |
| specyfikacja                   | A600V             |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| długość         | 100 mm          |
| szerokość       | 25 mm           |
| wysokość        | 13 mm           |
| Rodzaj produktu | Oselki kamienne |