



## Osełka do ściernic diamentowych i ściernic z CBN, rodzaj i wielkość ziarna: EK600



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	599840 EK600
GTIN	9003172515847
Klasa artykułu	53Y

### Opis

#### Wykonanie:

Osełki o różnych wymiarach i jednorodnej strukturze.

osełki z **korundu szlachetnego ze spoiwem ceramicznym (zastosowanie standardowe)**.

#### Zastosowanie:

- **ostrzenie (oczyszczanie) ściernic o ścierniwie z diamentu i CBN , po obciążeniu albo podczas szlifowania. W wyniku przemieszczenia spoiwa i odkrycia ziaren, ściernica odzyskuje własności skrawające**
- **zastosowanie ręczne albo stacjonarne na szlifierkach przystosowanych do szlifowania w głębokiego**
- **zalecane szlifowanie na mokro.**

#### wskazówka:

Osełki powinny być przechowywane w środowisku wilgotnym

długość: 200 mm

szerokość: 50 mm

wysokość: 25 mm

oznaczenie ziarnistości: A

specyfikacja: A600V

do ściernic o wielkości ziarna: < 46 µm

### Opis techniczny

oznaczenie ziarnistości	A
-------------------------	---

specyfikacja	A600V
do ściernic o wielkości ziarna	< 46 µm
ziarnistość	600
Materiały ścierne	korund szlachetny
długość	200 mm
szerokość	50 mm
wysokość	25 mm