



Klucze płaskie dwustronne, calowe, typ: 24



Dane zamówienia

Numer katalogowy	610120 24
GTIN	4018754019878
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwarłości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

rozwarłość klucza $\subscript{1}$: 15/16 cal

rozwarłość klucza $\subscript{2}$: 1 cal

długość klucza L: 270 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 53 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 55 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 8,3 mm

Opis techniczny

maksymalna szerokość szczęki b1	53 mm
maksymalna wysokość szczęki h	8,3 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	55 mm
rozwarości kluczy	calowe
rozwarłość klucza $\subscript{2}$	1 cal
długość klucza L	270 mm

rozwartość klucza ,	15/16 cal
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie