



Samoniwelujące lasery liniowo-krzyżowe GCL, Typ: 2-15



Dane zamówienia

Numer katalogowy	468488 2-15
GTIN	3165140836371
Klasa artykułu	46T

Opis

Wykonanie:

Laser liniowo-krzyżowy z samoniwelującymi wiązkami światła laserowego. Szybkie poziome i pionowe ustawianie linii. Solidna konstrukcja z miękką nakładką chroni przed wstrząsami. Pyłoszczelny i zabezpieczony przed bryzgami wody. Dodatkowo dwie pionowe linie skierowane w dół.

w dostawie::

3 baterie nr 081556 LR6, uchwyt uniwersalny, tablica celownicza dla lasera i walizka.

stopień ochrony IP: IP 54

granica błędu: $\pm 0,3$ mm/m

klasa lasera: 2

zasięg: 15 m

zakres niwelowania: ± 4 stopni

gwint do statywu: 5/8 cal

gwint do statywu: 1/4 cal

Opis techniczny

wysokość	162 mm
masa	490 g

granica błędu	±0,3 mm/m
gwint do statywu	5/8 cal
gwint do statywu	1/4 cal
zakres niwelowania	±4 stopni
stopień ochrony IP	IP 54
zasięg	15 m
klasa lasera	2
długość	130 mm
szerokość	83 mm
z bateriami / akumulatorkami	081556 LR6
liczba baterii	1

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081556 LR6
--------------------------------------	------------