

## Garant

### Frezy kuliste z Diabolo VHM, do kopiowania, TiAlN, Ø Dc×L1: 0,1X0,3 mm



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	207373 0,1X0,3
GTIN	4045197932129
Klasa artykułu	11X

## Opis

### Wykonanie:

#### **GARANT Diabolo:**

specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane **dobrane do obróbki twardych materiałów w obszarze wysokiej wydajności**. Nadają się również do **obróbki miedzi elektrolitycznej**. Kąt przechyłu  $\alpha=16^\circ$ .

Tolerancje:

- **promień ostrzy: Kontur promienia = 0 / -0,005 mm.**
- **Ø szyjki: D<sub>4</sub> = 0 / -0,01 mm.**

#### **wskazówka:**

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję a<sub>p</sub>!

Wartości dla:

Kopiowanie: = a<sub>p</sub> = korekta 0,05 × D × a<sub>p</sub>

**W celu obliczenia prędkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny!** np: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 25 stopni

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy L<sub>c</sub>: 0,08 mm

Promień ostrza R<sub>1</sub>: 0,05 mm

wysięg L<sub>1</sub> z szyjką: 0,3 mm

Ø szyjki D<sub>1</sub>: 0,08 mm

długość całkowita L: 45 mm

## Opis techniczny

Ø szyjki D <sub>1</sub>	0,08 mm
wysięg L <sub>1</sub> z szyjką	0,3 mm

długość ostrzy $L_c$	0,08 mm
$\varnothing$ ostrzy $D_c$	0,1 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	0,01 mm
Promień ostrza $R_1$	0,05 mm
długość całkowita $L$	45 mm
Kąt linii śrubowej	25 stopni
posuw $f_z$ przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC	0,009 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	4 mm
Czynnik korekcji $a_{p\text{korr}}$	1
współczynnik korekcyjny $f_z$	1,25
Liczba zębów $Z$	2
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy kopiowaniu	0,005 mm
Seria	Diabolo
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	0 / -0,005
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt	DIN 6535 HA h5
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe