



## Boczne szczypce tnące do elem. elektronicznych, Super Knips®, KW, długość całkowita: 140 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	726480 140
GTIN	4003773081647
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

Smukła główka z precyzyjnie szlifowanymi ostrzami i bardzo precyz. skosem ostrzy. uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

#### Norma:

**DIN ISO 9654**

#### Materiał:

Ze stali nierdzewnej (INOX).

skos ostrza: Bez fazki ostrza

materiał: Stal stopowa, INOX

szerokość główki: 15,7 mm

długość robocza: 12,3 mm

do cięcia drutu miedzianego do  $\varnothing$ : 0,2 - 2,1 mm

do cięcia średnio twardego drutu stalowego: 0,2 - 1,2 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	140 mm
długość robocza	12,3 mm
szerokość główki	15,7 mm
do cięcia drutu miedzianego do $\varnothing$	0,2 - 2,1 mm
do cięcia średnio twardego drutu stalowego	0,2 - 1,2 mm
skos ostrza	Bez fazki ostrza

materiał	Stal stopowa, INOX
norma	DIN ISO 9654
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 54 HRC).
Atrybut nazwy produktu	KW
ze sprężyną rozwierającą	tak
z zaciskiem do drutu	nie