

Garant
Nawiertaki z HSS-E A z powierzchnią, bez powłoki, Ø nom. DC k12: 1,6 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	111200 1,6
GTIN	4045197884381
Klasa artykułu	11A

Opis
Wykonanie:

Z pełnego materiału, zaszlifowane, skrętnie rowki wiórowe.

Ø nom. D_c: 1,6 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 10 – 15 mm

Ø chwytu D_s: 4 mm

s – 0,1: 3,25 mm

długość całkowita L: 35 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,02 mm/obr,

Opis techniczny

s – 0,1	3,25 mm
do Ø obrabianego przedmiotu	10 – 15 mm
tolerancje chwytu	h7
Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita L	35 mm
Ø nom. D _c	1,6 mm
Ø chwytu D _s	4 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,02 mm/obr,
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E

norma	DIN 333
typ	A
Tolerancja \varnothing nominalnej	k12
kąt pogłębiania	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków