

**Garant**
**Mikrofrezy VHM Diabolo, TiAlN, Ø DC×L1: 1X12 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	201631 1X12
GTIN	4045197932785
Klasa artykułu	11X

**Opis**
**Wykonanie:**
**GARANT Diabolo:**

specjalna geometria, powłoka i węgliki spiekane **do obróbki twardych materiałów w obszarze dużej wydajności**. Nadają się również do **obróbki miedzi elektrolitycznej**. Podwójnie zaszlifowany szlif wklęsły z 2 łysinkami do dokładnej obróbki materiałów twardych.

**Kąt odsadzenia  $\alpha = 16^\circ$ .**

Tolerancje:

· **Ø szyjki:  $D_4 = 0 / -0,01$  mm.**

**wskazówka:**

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję  $a_p$ !

Wartości dla:

rowka pełnego:  $a_p = 0,05 \times D \times$  korekta  $a_p$

Obcinanie:  $a_p = 0,1 \times D \times$  korekta  $a_p$

**W celu obliczenia prędkości posuwu  $v_f$  użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny!**  $np: v_f = 18000$  [obr./min]  $\times$   $f_z$  [mm/Z]  $\times$   $z$

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej:  $0 / -0,005$

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: DIN 6535 HA h5

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy  $L_c$ : 1,5 mm

wysięg  $L_1$  z szyjką: 12 mm

Ø szyjki  $D_1$ : 0,95 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 4 mm

## Opis techniczny

Ø chwytu $D_s$	4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	0,035 mm
posuw $f_z$ przy obcinaniu w stali < 65 HRC	0,015 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	1,25
Czynnik korekcji $a_{p\text{korr}}$	0,35
Liczba zębów Z	2
wysięg $L_1$ z szyjką	12 mm
posuw $f_z$ przy frezowaniu rowków w stali < 65 HRC	0,01 mm
Tolerancja Ø nominalnej	0 / -0,005
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,018 mm
chwyt	DIN 6535 HA h5
Ø ostrzy $D_c$	1 mm
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
długość ostrzy $L_c$	1,5 mm
Kąt linii śrubowej	30 stopni
prędkość skrawania $v_c$ w stali < 65 HRC	34 m/min
Ø szyjki $D_1$	0,95 mm
długość całkowita L	50 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
Seria	Diabolo
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	norma zakładowa
typ	H
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,1×D przy obcinaniu

szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h5
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe