

**HOLEX****Wytaczaki spiczaste, prawe, zbliżone do DIN 4974 (ISO 9), M20, chwyt kwadratowy: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	296430 25
GTIN	4045197884862
Klasa artykułu	22E

**Opis****Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

**Zastosowanie:**

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

**Ważne:**

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węgla boru (nr 558812).

**Opis techniczny**

chwyt kwadratowy	25 mm
do otworów o $\varnothing$ powyżej	43 mm
długość całkowita	300 mm
Materiał ostrza	M20
Rodzaj produktu	Nóż tokarski