

HOLEX®**Noże czołowe, prawe, zbliżone do DIN 4977 (ISO 5), M20, chwyt kwadratowy:
25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	296715 25
GTIN	4045197885005
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osetką ręczną z węgla boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 140 mm

Opis techniczny

chwyt kwadratowy	25 mm
długość całkowita	140 mm
Materiał ostrza 	M20