

HOLEX®**Noże tokarskie prawe, zbliżone do DIN 4981 (ISO 7), M20, Wysokość chwytu: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	297030 16
GTIN	4045197885548
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osełką ręczną z węgla bora nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 110 mm

szerokość chwytu: 10 mm

szerokość ostrza: 4 mm

Opis techniczny

Wysokość chwytu	16 mm
szerokość ostrza	4 mm
szerokość chwytu	10 mm
długość całkowita	110 mm
Materiał ostrza 	M20

