

Garant
Mikrofrezy VHM Diabolo, TiAlN, Ø DC×L1: 1,2X6 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	201631 1,2X6
GTIN	4045197932853
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:
GARANT Diabolo:

specjalna geometria, powłoka i węgliki spiekane **do obróbki twardych materiałów w obszarze dużej wydajności**. Nadają się również do **obróbki miedzi elektrolitycznej**. Podwójnie zaszlifowany szlif wklęsły z 2 łysinkami do dokładnej obróbki materiałów twardych.

Kąt odsadzenia $\alpha = 16^\circ$.

Tolerancje:

 · Ø szyjki: $D_4 = 0 / -0,01 \text{ mm}$.

wskazówka:

 W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję a_p !

Wartości dla:

 rowka pełnego: $a_p = 0,05 \times D \times \text{korekta } a_p$

 Obcinanie: $a_p = 0,1 \times D \times \text{korekta } a_p$
W celu obliczenia prędkości posuwu v_f użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny! $np: v_f = 18000 [\text{obr./min}] \times f_z [\text{mm/Z}] \times z$

chłodzenie wewnętrzne: nie

 Tolerancja Ø nominalnej: $0 / -0,005$

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: DIN 6535 HA h5

Liczba zębów Z: 2

 długość ostrzy L_c : 1,8 mm

 wysięg L_1 z szyjką: 6 mm

 Ø szyjki D_1 : 1,14 mm

długość całkowita L: 45 mm

 Ø chwytu D_s : 4 mm

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy obcinaniu	0,12 mm
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
wysięg L_1 z szyjką	6 mm
prędkość skrawania v_c w stali < 65 HRC	55 m/min
długość ostrzy L_c	1,8 mm
Liczba zębów Z	2
długość całkowita L	45 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 65 HRC	0,02 mm
\varnothing ostrzy D_c	1,2 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 65 HRC	0,015 mm
Czynnik korekcji $a_{p,korr}$	1
\varnothing szyjki D_1	1,14 mm
\varnothing chwytu D_s	4 mm
Tolerancja \varnothing nominalnej	0 / -0,005
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,06 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
chwyt	DIN 6535 HA h5
Kąt linii śrubowej	30 stopni
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
Seria	Diabolo
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	norma zakładowa
typ	H
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,1×D przy obcinaniu

szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h5
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe