



## Tool24 PickOne – Mastersystem DE, Liczba półek: 160



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	979200 160
GTIN	4045197886026
Klasa artykułu	9SA

### Opis

#### Wykonanie:

System wydawania towarów z innowacyjnym systemem bębnowym w celu zapewnienia bezpiecznego pobrania każdego artykułu. Bardzo szybkie pobieranie towarów dzięki krótkim czasom dostępu, samootwierającej się półce i sygnałowi optycznemu na odpowiedniej półce. Bęben Tool24 PickOne jest dostępny z 4 różnymi wielkościami półek jako konfiguracja standardowa. Nośność wynosi ponad 1000 kg i jest zaprojektowana specjalnie do zastosowania w przemyśle. Elastyczne umieszczanie ekranu dotykowego dzięki obustronnie wbudowanym ścianom perforowanym.

System Master można dowolnie rozszerzać o kolejne systemy Slave i łączyć ze wszystkimi wariantami sprzętowymi Tool24. Maksymalna wielkość półek, idealny do wydawania artykułów o dużej pojemności, np. ściernic, okularów ochronnych.

#### w dostawie::

Ekran dotykowy 22 cale; skaner kodów kreskowych; komputer z oprogramowaniem Basic.

#### Powłoka lakiernicza:

Fronty – szary jasny RAL 7035, korpus – niebieski sygnałowy RAL 5005, **lakier proszkowy**.

#### wskazówka:

Bęben Tool24 PickOne można indywidualnie konfigurować z 4 różnymi wielkościami półek w zależności od portfolio wydawanych artykułów. Zapytaj doradcę.

Dane dotyczące masy nie uwzględniają PC i monitora.

Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1000 kg

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9 mm  
Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003  
wysokość: 2000 mm  
szerokość: 1080 mm  
głębokość: 875 mm  
Liczba przegródek D: 160  
masa: 275 kg

## Opis techniczny

masa	275 kg
głębokość	875 mm
szerokość	1080 mm
wysokość	2000 mm
Liczba przegródek D	160
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003