




## Narzędzie do dogniatania krążkiem EG5 uniwersalne, typ uchwyty trzpieniowego: VDI40



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	291500 VDI40
GTIN	4060491000053
Klasa artykułu	29F

### Opis

#### Wykonanie:

Do zastosowania na tokarkach CNC i konwencjonalnych.

O symetrycznej konstrukcji – uniwersalne zastosowanie, jako wersja prawa i lewa.

#### Zaleta:

Możliwa jakość powierzchni do  $R_z < 1,0 \mu\text{m}$ .

Możliwe posuwy 1,0 mm/obr. (obróbka z zewnątrz).

Stale wyniki dzięki ciągłemu pomiarowi siły walcowania.

#### Zastosowanie:

Do mechanicznego uszlachetniania powierzchni.

Do obróbki wszystkich materiałów mechanicznych do wytrzymałości na rozciąganie 1400 N/mm<sup>2</sup> i twardości do 45 HRC.

#### Pasuje do :

Zakres  $\varnothing$  (zalecany): 10 – 100 mm

#### w dostawie::

Dwa krążki wymienne wbudowane w klatkę.

#### wskazówka:

• **Dalsze połączenia mocowania dostępne na zamówienie.**

• **Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują Państwo w instrukcji obsługi.**

Powierzchnia obróbki i narzędzie zawsze zależne od typu rewolweru (gwiazda/tarcza).

kierunek skrawania: lewo i prawo

Długość wysięgu  $L_1$ : 83 mm  
przesunięcie osi końcówek f: 78 mm  
maksymalna siła walcowania: 3 kN  
 $\varnothing$  rolki: 5 mm

## Opis techniczny

przesunięcie osi końcówek f	78 mm
maksymalna siła walcowania	3 kN
$\varnothing$ rolki	5 mm
Długość wysięgu $L_1$	83 mm
typ uchwytu chwytu	VDI40
kierunek skrawania	lewo i prawo
Rodzaj produktu	Narzędzie wygładzające