

Garant**Płytkowy przyrząd do rozmagnesowywania DM1, Typ: 300****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	380862 300
GTIN	4045197886224
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

- płyta biegunowa z płytek krzemowej blachy magnetycznej o niewielkich stratach mocy, spowodowanych przez indukcyjne prądy wirowe
- dopływ prądu 230 V / 50 Hz lub 115 V / 60 Hz (przełączalny)
- stopień ochrony IP21 (urządzenie całkowicie obudowane)
- czas włączenia 100% (możliwy tryb ciągły).

Objaśnienie:

Kod QR do odczytania ważnych informacji.

Wysokiej jakości powierzchnie z blachy krzemowej

Łatwe przełączanie. Odpowiednie do 115 V i 230 V.

Zintegrowane uchwyty dla optymalnego transportu.

Zastosowanie:

- rozmagnesowanie odbywa się przez jedno- albo kilkakrotne przesunięcie rozmagnesowywanego przedmiotu w tym samym kierunku nad płytą biegunową, przy czym musi on być zawsze przeciągnięty przez całą długość płyty biegunowej
- do rozmagnesowywania przedmiotów uprzednio mocowanych magnetycznie
- mocna konstrukcja (obudowa z ciśnieniowego odlewu aluminiowego) zapewnia długą trwałość w surowych warunkach pracy.

Opis techniczny

wysokość korpusu	137 mm
długość korpusu	260 mm
maks. szerokość obrabianego elementu	305 mm
głębokość działania	75 mm
długość płyt biegunowych	250 mm
szerokość korpusu	315 mm
szerokość płyty biegunowej	305 mm
masa	36,5 kg
pobór mocy	990 W
Klasa efektywności rozmagnesowywania (DMC)	+++
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
stopień ochrony	IP 21
czas pracy	100 %
Rodzaj produktu	urządzenie do rozmagnesowywania