

Pneumatische

Nożyce gilotynowe, model: 1BR/5**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	769930 1BR/5
GTIN	2050001933379
Klasa artykułu	76L

Opis**Wykonanie:**

Bardzo stabilny korpus ze stali ulepszonej cieplnie. Sanie nożowe, wahadłowe, pracujące bez luzów, o małym tarciu. Nóż ze specjalnej stali narzędziowej, specjalnie hartowanej i szlifowanej. Dźwignia wyposażona jest w sprężynę amortyzującą, co zapobiega wypadkom. Sworznie regulowane, wszystkie modele wyposaż. w bezstopniowo regulowany dociskacz. z przełożeniem kolankowym. Do cięcia blach i prętów.

Powłoka lakiernicza:

Czerwono-brązowa.

wskazówka:

- **W przypadku późniejszego zamawiania noży zastępczych wymagane są następujące informacje: producent, model, w miarę możliwości numer maszyny i dokładne rysunki wymiarowe.**
- **Proszę przestrzegać: Podana wydajność cięcia to wydajność maksymalna. W przypadku większych wymogów polecamy wyższy model.**
- **Dane dot. wydajności cięcia odnoszą się do materiału o wytrzymałości na rozciąganie 450 N/mm².**

do cięcia blachy o grubości: do 5 mm

do cięcia prętów okrągłych o Ø: do 11 mm

długość noża górnego: 173 mm

długość noża dolnego: 150 mm

masa: 12 kg

Opis techniczny

do cięcia blachy o grubości	do 5 mm
masa	12 kg
model	1BR/5
długość noża dolnego	150 mm
długość noża górnego	173 mm
do cięcia prętów okrągłych o \varnothing	do 11 mm

Akcesoria

Noże zamienne do blachy (dolne) model 1BR/5	769934 1BR/5
Noże zamienne do blachy (górne) model 1BR/5	769932 1BR/5
Sprężyna zabezpieczająca dźwignię pasuje do modelu 1BR5/2	769933 1BR5/2
Sprężyna zabezpieczająca dźwignię pasuje do modelu 1BR/5	769931 1BR/5