

**Garant**
**Mikrofrezy VHM Diabolo, TiAlN, Ø DC×L1: 2,5X6 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	201631 2,5X6
GTIN	4045197933263
Klasa artykułu	11X

**Opis**
**Wykonanie:**
**GARANT Diabolo:**

specjalna geometria, powłoka i węgliki spiekane **do obróbki twardych materiałów w obszarze dużej wydajności**. Nadają się również do **obróbki miedzi elektrolitycznej**. Podwójnie zaszlifowany szlif wklęsły z 2 łysinkami do dokładnej obróbki materiałów twardych.

**Kąt odsadzenia  $\alpha = 16^\circ$ .**

Tolerancje:

· **Ø szyjki:  $D_4 = 0 / -0,01$  mm.**

**wskazówka:**

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję  $a_p$ !

Wartości dla:

rowka pełnego:  $a_p = 0,05 \times D \times$  korekta  $a_p$

Obcinanie:  $a_p = 0,1 \times D \times$  korekta  $a_p$

**W celu obliczenia prędkości posuwu  $v_f$  użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny!**  $np: v_f = 18000$  [obr./min]  $\times$   $f_z$  [mm/Z]  $\times$   $z$

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej:  $0 / -0,005$

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: DIN 6535 HA h5

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy  $L_c$ : 3,7 mm

wysięg  $L_1$  z szyjką: 6 mm

Ø szyjki  $D_1$ : 2,41 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 4 mm

## Opis techniczny

współczynnik korekcyjny $f_z$	1,25
posuw $f_z$ przy frezowaniu rowków w stali < 65 HRC	0,025 mm
wysięg $L_1$ z szyjką	6 mm
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	0 / -0,005
posuw $f_z$ przy obcinaniu w stali < 65 HRC	0,03 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,125 mm
długość ostrzy $L_c$	3,7 mm
Liczba zębów Z	2
$\varnothing$ szyjki $D_1$	2,41 mm
Kąt linii śrubowej	30 stopni
długość całkowita L	45 mm
chwyt	DIN 6535 HA h5
$\varnothing$ chwytu $D_s$	4 mm
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
$\varnothing$ ostrzy $D_c$	2,5 mm
Czynnik korekcji $a_{p, korr}$	1
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy obcinaniu	0,25 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
Seria	Diabolo
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	norma zakładowa
typ	H
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,1×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D

chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h5
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe