

Garant
Mikrofrezy VHM Diabolo, TiAlN, Ø DC×L1: 1,5X8 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	201631 1,5X8
GTIN	4045197932969
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:
GARANT Diabolo:

specjalna geometria, powłoka i węgliki spiekane **do obróbki twardych materiałów w obszarze dużej wydajności**. Nadają się również do **obróbki miedzi elektrolitycznej**. Podwójnie zaszlifowany szlif wklęsły z 2 łysinkami do dokładnej obróbki materiałów twardych.

Kąt odsadzenia $\alpha = 16^\circ$.

Tolerancje:

· **Ø szyjki: $D_4 = 0 / -0,01$ mm.**

wskazówka:

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję a_p !

Wartości dla:

rowka pełnego: $a_p = 0,05 \times D \times$ korekta a_p

Obcinanie: $a_p = 0,1 \times D \times$ korekta a_p

W celu obliczenia prędkości posuwu v_f użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny! $n_p: v_f = 18000$ [obr./min] \times f_z [mm/Z] \times z

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: 0 / -0,005

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: DIN 6535 HA h5

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy L_c : 2,3 mm

wysięg L_1 z szyjką: 8 mm

Ø szyjki D_1 : 1,44 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D_s : 4 mm

Opis techniczny

Ø szyjki D_1	1,44 mm
długość ostrzy L_c	2,3 mm
chwyt	DIN 6535 HA h5
Ø chwytu D_s	4 mm
Czynnik korekcji $a_{p\text{ korr}}$	1
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ przy obcinaniu	0,15 mm
prędkość skrawania v_c w stali < 65 HRC	50 m/min
Liczba zębów Z	2
długość całkowita L	45 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 65 HRC	0,015 mm
wysięg L_1 z szyjką	8 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 65 HRC	0,02 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,075 mm
Kąt linii śrubowej	30 stopni
Tolerancja Ø nominalnej	0 / -0,005
Ø ostrzy D_c	1,5 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
Seria	Diabolo
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	norma zakładowa
typ	H
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,1×D przy obcinaniu

szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h5
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe