

MIRKA**Tarcze ABRALON™, Ø 150 mm, ziarnistość: 180****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	567900 180
GTIN	6416868728439
Klasa artykułu	56M

Opis**Wykonanie:**

Opatentowany system wykończeniowy ABRALON™ składa się z tkanej siatki z powłoką z węgla krzemu na cieniwej podstawie piankowej. Jego zalety obejmują:

- **Siatka ścierna umożliwia swobodną cyrkulację wody i powietrza, pył szlifierski jest skutecznie odciągany.**
- **Duża wydajność – redukcja czasu pracy i długich przestojów.**

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego i maszynowego **na sucho lub na mokro** konturów, kształtek, metali o **dużych wymaganiach co do jakości powierzchni**, również do polerowania wstępnego.

oznaczenie ziarnistości: SiC

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

maks. prędkość obwodowa: 40 m/s

Opis techniczny

ziarnistość	180
Ø tarczy	150 mm
Materiały ścierne	Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości	SiC
podłoże ścierniwa	siatka tkana

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 150 mm
Maszyna napędowa	Szlifierki oscylacyjne
maks. prędkość obwodowa	40 m/s

Akcesoria

Talerze podporowe poliuretanowe z perforacją, Uchwyt 5/16 cali i M8 Ø zewnętrzna 147 mm	567990 147
Tarcze podporowe poliuretanowe z perforacją, Uchwyt 5/16 cali i M8 Ø zewnętrzna 150 mm	567887 150
Tarcze podporowe poliuretanowe z perforacją, Ø zewnętrzna 150 mm	567885 150