

**MIRKA****Krażki ściernie mocowane na rzepy ABRANET®, Ø 77 mm, ziarnistość: 120****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	567801 120
GTIN	6416868666519
Klasa artykułu	56M

**Opis****Wykonanie:**

Opatentowany system ścierny **ABRANET®** składa się z włókna poliamidowego o **siatkowej strukturze** i z tysiącami otworów.

**Zalety:**

- **szlifowanie bezpyłowe - najmniejsze zanieczyszczenie miejsca pracy i środowiska**
- **niezatykanie krążków ściernych (unikanie wad powierzchni i odkładania się pyłu)**
- **lepsze powierzchnie szlifowane przy niższym zużyciu materiałów ściernych**
- **wyższa efektywność - wydajność usuwania materiału zwiększa się wielokrotnie w zależności od powierzchni.**

**Zastosowanie:**

Szlifowanie lakierów, wypełniaczy, podkładów, (wzmacnianych włóknami) tworzyw sztucznych, stopów nieżelaznych i aluminiowych, części meblowych.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

maks. prędkość obwodowa: 40 m/s

**Opis techniczny**

ziarnistość	120
Ø tarczy	77 mm
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %

Atrybut nazwy produktu	Ø 77 mm
Maszyna napędowa	Szlifierki oscylacyjne
maks. prędkość obwodowa	40 m/s

---

## Akcesoria

Tarcze podporowe poliuretanowe z perforacją, Ø zewnętrzną 77 mm	567885 77
---	-----------