


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ściernica walcowa do satynowania, drut nierdzewny 0,20 mm, Ø 100×70 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568435
GTIN	4017359203613
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Wymiary: **Ø 100×70 mm** , otwór uchwyty o Ø 19 mm z podwójnym rowkiem klinowym. **nierdzewny drut stalowy, falisty z dużą odpornością** na korozję, kwasy, ługi i wysokie temperatury. Zwłaszcza do satynowania blach ze stali stopowej.

Zastosowanie:

Na maszynach do satynowania z zestawem pierścieni dystansowych nr 568439.

Opis techniczny

Ø otworu	19 mm
wysokość pokrycia	0,2 mm
szerokość szczotki	70 mm
Ø szczotki D ₁	100 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×70 mm
Rodzaj produktu	Ściernica walcowa do satynowania,

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
lakiery	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		

Akcesoria

Zestaw krążków dystansowych6-elem.

568439