


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotka stożkowa odsadzona skręcanie naprzemienne, drut INOX 0,50 mm,
Ø szczotki D1×gwint M: 115XM14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	571355 115XM14
GTIN	4017359380154
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Odsadzona **szczotka stożkowa** z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

skręcane naprzemiennie (w prawo i w lewo) w celu zapewnienia większej agresywności przy ciężkim szczotkowaniu. Nadają się bardzo dobrze do zastosowania w narożnikach i na krawędziach, spokojna praca.

Idealna do obróbki trudno dostępnych miejsc i do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.

Z **gwintem wewnętrznym M14**. do mocowania bezpośredniego **na szlifierkach kątowych**.

Opis techniczny

liczba warkoczy	20
wysokość pokrycia	0,5 mm
Ø szczotki D ₁	115 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
Długość drutu H ₁	24 mm

szerokość drutu L ₁	12 mm
gwint M	M14
materiał pokrycia	drut INOX
splot warkoczowy	skręcenie naprzemiennie
Rodzaj produktu	Szczotka stożkowa