

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotka tarczowa drut ze stali INOX, 0,50 mm , Ø szczotki D1×Ø otworu d1 / gwint M: 115X22 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	571250 115X22
GTIN	4017359013687
Klasa artykułu	57L

Opis

Wykonanie:

Prosta szczotka tarczowa z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

skręcenie w lewo zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki.

Do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeli, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.

szerokość drutu L₁: 14 mm

wysokość drutu H₁: 24 mm

liczba warkoczy: 20

maksymalna prędkość obrotowa: 12500 min⁻¹

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	115 mm
wysokość pokrycia	0,5 mm
wysokość drutu H ₁	24 mm

maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
liczba warkoczy	20
szerokość drutu L ₁	14 mm
Ø otworu d ₁	22 mm
materiał pokrycia	drut INOX
splot warkoczowy	skręcenie w lewo
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa