

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tarczowe szczotki druciane drut mosiężny, 0,15 mm, Ø szczotki D1×szerokość drutu L1: 120X30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	571050 120X30
GTIN	4017359162750
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. **Bardzo gęste**, wysoka dokładność ruchu obrotowego i odporność na ścieranie. Możliwe dopasowanie do różnych otworów mocujących, dzięki **wymiennym pierścieniom redukcyjnym** (w zakresie dostawy).

Zastosowanie:

Do polerowania i wykańczania powierzchni itp. Za pomocą szlifierek-toczek lub urządzeń z giętkim wałkiem.

Do obróbki miedzi, metali lekkich itd. Do polerowania, wykańczania powierzchni itd.

szerokość szczotki: 25 mm

Ø otworu d₁: 30 mm

Ø pierścienia redukcyjnego: 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm

wysokość drutu H₁: 33 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 6000 min⁻¹

Opis techniczny

Ø pierścienia redukcyjnego	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
----------------------------	--------------------------------------

Ø szczotki D ₁	120 mm
wysokość drutu H ₁	33 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
szerokość szczotki	25 mm
Ø otworu d ₁	30 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa