

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki tarczowe drut stalowy, 0,50 mm, Ø szczotki D1×Ø otworu d1 / gwint M: 115XM14 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	571200 115XM14
GTIN	4017359016664
Klasa artykułu	57L

Opis

Wykonanie:

Prosta szczotka tarczowa z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

skręcenie w lewo zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki.

Do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeli, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych. Z **gwintem wewnętrznym M14**, do mocowania bezpośredniego **na szlifierkach kątowych**.

gwint M: M14

szerokość drutu L₁: 14 mm

wysokość drutu H₁: 24 mm

liczba warkoczy: 20

maksymalna prędkość obrotowa: 12500 min⁻¹

Opis techniczny

liczba warkoczy	20
-----------------	----

Ø szczotki D ₁	115 mm
wysokość pokrycia	0,5 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
wysokość drutu H ₁	24 mm
szerokość drutu L ₁	14 mm
gwint M	M14
materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	skręcenie w lewo
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa