

HOLEX**Perforatory okrągłe do blach, z łożyskiem oporowym, Ø stempla (Ø otworu): 22mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	834100 22
GTIN	2050001002556
Klasa artykułu	86C

Opis**Wykonanie:**

Perforator składa się z matrycy, stempla i śruby dociskowej.

Z oporowym łożyskiem kulkowym w celu łatwiejszego uruchamiania za pomocą klucza. Dzięki redukcji tarcia między perforatorem a śrubą praca wymaga mniejszej siły.

Zastosowanie:

Do wykrawania różnych materiałów, takich jak blacha stalowa, blacha V2A, blacha aluminiowa, blacha miedziana itd. Szczególnie nadaje się do stosowania w trudno dostępnych miejscach (np. duże arkusze blachy, szafy sterownicze, skrzynki bezpieczników różnicowych, puszkarki rozdzielcze, tablice rozdzielcze, zlewozmywaki, karoserie itd.). Nie nadaje się do obróbki rur. Podczas pracy konieczne nasmarować śrubę dociskową i matrycę.

Obsługa:

a) za pomocą **kluczy do śrub**.

b) za pomocą **hydraulicznych przyrządów ręcznych** nr 834655 rozm. 1.

c) za pomocą **hydraulicznej pompy ręcznej** nr 834700. **Powyżej Ø 50 zaleca się użycie hydraulicznej pompy ręcznej.**

Materiał:

specjalna stal narzędziowa, czerniona.

wskazówka:

- **przy napędzie urządzeniami hydraulicznymi należy wymienić śrubę dociskową na sworznię pociągową nr 834070 (wyposażenie dodatkowe)**

- **wielk. 32 i 35 do wykonywania otworów na baterie 1/2" w zlewozmywakach ze stali nierdzewnej.**

Opis techniczny

Ø stempla (Ø otworu)	22 mm
śruba dociskowa	M10×1×45
do blach nierdzewnych zależnie od wytrzymałości do	1,25 mm
do grubości materiału (blacha St 37)	1,75 mm
rozwartość klucza do śruby dociskowej	17 mm
Ø wstępnie nawiercanego otworu	11 mm
Rodzaj produktu	Narzędzie do perforowania

Akcesoria

Perforatory okrągłe do blach, bez łożyska oporowego Ø stempla (Ø otworu) 22 mm	834000 22
Śruby docisk. zamienne, do perforatorów okrągłych Ø gwintu / długość 10/45 mm	834040 10/45
Śruby docisk. zamienne, z łożyskiem oporowym, do perforatorów okrągłych Ø gwintu / długość 10/55 mm	834060 10/55