

**Garant**
**Frezy kuliste z Diabolo VHM, do kopiowania, TiAlN,  $\varnothing$  Dc x L1: 2,5X8 mm**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	207373 2,5X8
GTIN	4045197936844
Klasa artykułu	11X

## Opis

### Wykonanie:

#### **GARANT Diabolo:**

specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane **dobrane do obróbki twardych materiałów w obszarze wysokiej wydajności**. Nadają się również do **obróbki miedzi elektrolitycznej**. Kąt przechyłu  $\alpha=16^\circ$ .

Tolerancje:

- **promień ostrzy: Kontur promienia = 0 / -0,005 mm.**
- **$\varnothing$  szyjki:  $D_4 = 0 / -0,01$  mm.**

#### **wskazówka:**

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję  $a_p$ !

Wartości dla:

Kopiowanie:  $= a_p = \text{korekta } 0,05 \times D \times a_p$

**W celu obliczenia prędkości posuwu  $v_f$  użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny!** np:  $v_f = 18000$  [obr./min]  $\times$   $f_z$  [mm/Z]  $\times$   $z$

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy  $L_c$ : 2 mm

Promień ostrza  $R_1$ : 1,25 mm

wysięg  $L_1$  z szyjką: 8 mm

$\varnothing$  szyjki  $D_1$ : 2,41 mm

długość całkowita L: 45 mm

## Opis techniczny

Kąt linii śrubowej	30 stopni
współczynnik korekcyjny $f_z$	1,25

długość ostrzy $L_c$	2 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy obcinaniu	0,25 mm
$\varnothing$ ostrzy $D_c$	2,5 mm
długość całkowita L	45 mm
$\varnothing$ szyjki $D_1$	2,41 mm
Promień ostrza $R_1$	1,25 mm
posuw $f_z$ przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC	0,03 mm
wysięg $L_1$ z szyjką	8 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	4 mm
Liczba zębów Z	2
Czynnik korekcji $a_{p,korr}$	1
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy kopiowaniu	0,125 mm
Seria	Diabolo
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	0 / -0,005
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt	DIN 6535 HA h5
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe