



Narzędzie do dogniatania krążkiem G, MK2, Ø D: 27mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	291559 27
GTIN	4060491000947
Klasa artykułu	29F

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania na frezarkach, tokarkach i wiertarkach CNC i konwencjonalnych.
Bezstopniowa regulacja w μm (zakres regulacji od $-0,05\text{ mm}$ do $+0,1\text{ mm}$).

Zalety:

Specjalnie do produkcji seryjnej. Maksymalna produktywność dzięki **wartościom posuwu** $0,05\text{ mm} - 0,3\text{ mm}$ **na rolkę.**

Możliwa jakość powierzchni $R_z < 1\ \mu\text{m}$.

Automatyczne zwalnianie podczas powrotu narzędzia zapobiega uszkodzeniom dogniatanej powierzchni.

Zastosowanie:

- **Do maszynowego uszlachetniania powierzchni.**
- **Do obróbki wszystkich materiałów mechanicznych do wytrzymałości na rozciąganie 1400 N/mm^2 i twardości do 45 HRC.**
- **Obróbka na biegu prawym.**
- **Do klasy tolerancji IT8.**
- **Do otworów do $\varnothing 49\text{ mm}$.**

wskazówka:

Powyżej $\varnothing 10\text{ mm}$ dostępne opcjonalnie z chłodzeniem wewnętrznym.

Opis techniczny

\varnothing nomin. D	27 mm
liczba rolek	6
\varnothing chwytu D_s	35 mm
zakres regulacji	$-0,05 / +0,1\text{ mm}$

długość użytkowa L_N	50 mm
Długość wysięgu L_A	128 mm
typ uchwytu chwytu	MK2
Rodzaj produktu	Narzędzie wygładzające